

Ladattava ja Kannettava Kynsipora 45000rpm M6/Valkea (14143)

Ladattava ja kannettava kynsipora 45 000 rpm – Ammattitason tehoa missä tahansa Tehosta kynsityöskentelyäsi laadukkaalla ladattavalla kynsiporalla 45 000 rpm. Tämä tehokas ja kannettava kynsipora sopii sekä ammattikäyttöön että kotikäyttöön ja tarjoaa tarkkaa, tasaista ja luotettavaa suorituskykyä kaikissa tilanteissa. Säädetty nopeus 0–45 000 rpm mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan työskentelyn geelikynsien, akryylikynsien, polygeelin, rakennegeelin ja luonnonkynsien kanssa. Hiljainen ja tärinätön moottori lisää käyttömukavuutta sekä kynsiteknikolle että asiakkaalle. Tehokas 2000 mAh akku tarjoaa jopa 20 tunnin käyttöajan yhdellä latauksella. USB-lataus mahdollistaa helpon lataamisen tavallisella USB-laturilla tai akkupankilla. Selkeä LCD-näyttö näyttää kierrosluvun ja akun varaustilan yhdellä silmäyksellä. Suunnanvaihto (myötä- ja vastapäivään) tekee laitteesta sopivan sekä oikea- että vasenkätisille. Kevyt mutta kestävä rakenne (508 g) tekee tästä kynsiporasta erinomaisen valinnan myös liikkuville ammattilaisille.



KÄYTTÖ

Kytke käsiosa mukana tulevalla johdolla poran keskusyksikköön. Pora käynnistyy virtanäppäimestä kun sitä painetaan 2-3 sekuntia. Pora sammuu kun painat virtanäppäintä 2-3 sekuntia. Kierrosluvun voi säätää pyörästä pyörittämällä + ja – suuntiin. Pyörimissuuntaa voi vaihtaa suunnanvaihdin painikkeesta. Poraa voi ladata normaalilla USB laturilla tai akkupankilla. USB laturin voi ostaa erikseen. Terän lukituksen saa auki pyörittämällä käsiosaa lukitusrengasta myötäpäivää. Terä lukittuu paikoilleen kun lukitusrengas palautetaan alkuasentoon.

VAROITUKSET

Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun, altaan tai muun vettä sisältävän astian lähellä. Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, irrota se pistorasiasta käytön jälkeen, koska veden läheisyys aiheuttaa vaaraa myös laitteen ollessa sammutettuna.

Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

TAKUU

Tuotteella on yhden (1) vuoden takuu. Takuu kattaa laitteen takuuajana esiin tulevat valmistusvirheet. Takuu ei kata normaalia laitteen kulumista ja siitä johtuvia vikoja. Tuotteita täytyy käyttää ohjeiden mukaisesti ja laitteen ylikuormittaminen ei ole takuun alainen vika. Laitteet pitää puhdistaa säännöllisesti, koska lika lyhentää tuotteen käyttöikää. Jos laitetta käytetään ammattikäytössä, takuuajana on puolet normaalista takuuajasta. Takuu ei sisällä tuotteen toimituskuluja takuuhuoltoon vaan asiakkaan täytyy maksaa toimituskulut itse tai tuoda laite myymäläämme huoltoon. Takuuhuollon jälkeen tuote toimitetaan asiakkaalle takaisin edullisimmalla tavalla.

HÄVITTÄMINEN

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Toimita tuote sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen paikallisten ohjeiden mukaisesti.

HUOLTO JA ASIAKASPALVELU

Vikatilanteissa, takuuasioissa ja huoltotarpeissa ota yhteyttä maahantuojaan. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.

MAAHANTUOJA:

CH Nails Oy
Ollilantie 1, 90440 Kempele
asiakaspalvelu@kynsitukku.com





Rechargeable Cordless Nail Drill 45000rpm M6/White (14143)

Uppladdbar och bärbar nagelborste 45 000 rpm – Professionell kraft var som helst Förbättra ditt nagelarbete med en kvalitetsuppladdbar nagelborste på 45 000 rpm. Denna kraftfulla och bärbara nagelborste är lämplig för både professionellt och hemmabruk och erbjuder exakt, jämn och pålitlig prestanda i alla situationer. Justerbar hastighet 0–45 000 rpm möjliggör säker och effektiv arbetsprocess med gelénaglar, akrylnaglar, polygel, bygggel och naturliga naglar. Den tysta och vibrationsfria motorn ökar användarkomforten både för nagelteknikern och kunden. Den kraftfulla 2000 mAh-batteriet erbjuder upp till 20 timmars användning på en enda laddning. USB-laddning möjliggör enkel laddning med en vanlig USB-laddare eller powerbank. Den tydliga LCD-skärmen visar varvtal och batteristatus med ett ögonkast. Växling av riktning (med- och moturs) gör enheten lämplig för både höger- och vänsterhänta. Den lätta men hållbara konstruktionen (508 g) gör denna nagelborste till ett utmärkt val även för mobila yrkesverksamma.



ANVÄNDNING

Anslut handdelen till borrens centrala enhet med den medföljande sladden. Borren startar med strömbrytaren när den hålls ned i 2-3 sekunder. Borren stängs av när du trycker på strömbrytaren i 2-3 sekunder. Varvtalet kan justeras genom att vrida på hjulet i + och – riktningar. Rotationsriktningen kan ändras med omkopplaren. Borren kan laddas med en vanlig USB-laddare eller powerbank. USB-laddaren kan köpas separat. Bladets låsning kan öppnas genom att vrida handdelen på låsringen medurs. Bladet låses på plats när låsringen återställs till ursprungligt läge.

VARNINGAR

Använd inte apparaten nära badkar, dusch, handfat eller andra kärl som innehåller vatten. När apparaten används i badrum, dra ur kontakten efter användning eftersom närheten till vatten utgör en fara även när apparaten är avstängd.

Barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap får endast använda apparaten om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som användningen innebär. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengöring eller användarunderhåll utan tillsyn.

GARANTI

Produkten har ett (1) års garanti. Garantin täcker tillverkningsfel som uppstår under garantitiden. Garantin täcker inte normalt slitage eller fel som beror på slitage. Produkten ska användas enligt anvisningarna och överbelastning omfattas inte av garantin. Apparaten ska rengöras regelbundet eftersom smuts förkortar produktens livslängd. Vid professionell användning är garantitiden hälften av den normala garantitiden. Garantin omfattar inte fraktkostnader till garantiservice; kunden betalar frakten själv eller lämnar produkten till vår butik för service. Efter garantiservice returneras produkten på det förmånligaste sättet.

AVFALLSHANTERING

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall. Lämna produkten till en lämplig samlingsplats för el- och elektronikavfall enligt lokala anvisningar.

SERVICE OCH KUNDTJÄNST

Vid fel, garantifrågor eller behov av service, kontakta importören. Använd inte en skadad produkt.

IMPORT:

CH Nails Oy
Ollilantie 1, 90440 Kempele
asiakaspalvelu@kynsitukku.com





CERTIFICATE OF CONFORMITY

EU - Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) -
No. CTB23032205CX - ZS

Applicant : Guangzhou Jinghai Smart Technology Co., Ltd.
Address : Floor 3 NO.65 Xindun Road, Xundun Village, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou
Manufacturer : Guangzhou Jinghai Smart Technology Co., Ltd.
Address : Floor 3 NO.65 Xindun Road, Xundun Village, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou
Product : Nail Drill
Brand : /
Model(s) : 803, D320, 807, D420, 810, D560, 101, D101, 802, 806, 808, 210, D580, D570, 809, 805, 803PRO, D320PRO
Test Report No. : CTB23032205CX
Test Standards : IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015 & IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

The test results based on the above specified products comply with the EU RoHS Directive 2011/65/EU Appendix II and amendment Directive (EU) 2015/863 limit on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out.



Mike WU (Chemical manager)
Mar 29, 2023

This Declaration is for the exclusive use of CTB's Client and is provided pursuant to the agreement between CTB and its Client. The observations and test results referenced from this Declaration are relevant only to the sample tested. This Declaration by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under a CTB certification program.

Shenzhen CTB Testing Technology Co., Ltd.

Add: 1437F, Building A, No.26, Xixue Road, Xixueqiao, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong.
Add: 1437F, Building A, No.26, Xixue Road, Xixueqiao, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong.
Web: <http://www.ctb-lab.net> Tel: 4008-707-263 Email: cta@ctb-lab.net



CERTIFICATE ♦ CERTIFICATE ♦ CERTIFICATE

User manual - English



Rechargeable and Portable Nail Drill 45000rpm M6/White (14143)

Rechargeable and portable nail drill 45,000 rpm – Professional power anywhere Enhance your nail work with a high-quality rechargeable nail drill at 45,000 rpm. This powerful and portable nail drill is suitable for both professional and home use, providing precise, consistent, and reliable performance in all situations. Adjustable speed from 0 to 45,000 rpm allows for safe and efficient work with gel nails, acrylic nails, poly gel, builder gel, and natural nails. The quiet and vibration-free motor increases comfort for both the nail technician and the client. The powerful 2000 mAh battery offers up to 20 hours of usage on a single charge. USB charging allows for easy charging with a standard USB charger or power bank. The clear LCD display shows the RPM and battery status at a glance. The direction switch (clockwise and counterclockwise) makes the device suitable for both right-handed and left-handed users. The lightweight yet durable design (508 g) makes this nail drill an excellent choice for mobile professionals.



INSTRUCTIONS

Connect the handpiece to the drill's central unit using the included cable. The drill starts by pressing the power button for 2-3 seconds. The drill turns off when you press the power button for 2-3 seconds. The speed can be adjusted by turning the wheel in the + and – directions. The rotation direction can be changed using the direction switch button. The drill can be charged with a standard USB charger or power bank. The USB charger can be purchased separately. The blade lock can be released by turning the handpiece's locking ring clockwise. The blade locks in place when the locking ring is returned to its original position.

WARNINGS

Do not use this appliance near a bathtub, shower, basin or any other vessel containing water. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use because proximity to water presents a hazard even when the appliance is switched off.

Children aged 8 years or over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, may use this appliance only if they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Children must not carry out cleaning or user maintenance without supervision.

WARRANTY

The product has a one (1) year warranty. The warranty covers manufacturing defects that appear during the warranty period. The warranty does not cover normal wear and tear or faults caused by such wear. The product must be used according to the instructions, and overloading the device is not covered by the warranty. The device must be cleaned regularly because dirt shortens the product lifetime. If the product is used professionally, the warranty period is half of the normal warranty period. The warranty does not include shipping costs to warranty service; the customer must pay the shipping costs or bring the product to our store for service. After warranty service, the product will be returned to the customer using the most economical method.

DISPOSAL

Do not dispose of the product with household waste. Take it to an appropriate collection point for electrical and electronic waste according to local instructions.

SERVICE AND CUSTOMER SUPPORT

For faults, warranty questions or service needs, contact the importer. Do not use a damaged product.

IMPORTER:

CH Nails Oy
Ollilantie 1, 90440 Kempele
asiakaspalvelu@kynsitukku.com





1. Tuotteen tunnistenumero

Ladattava ja Kannettava Kynsipora 45000rpm M6/Valkea / 14143

2. Valmistajan tai valtuutetun edustajan nimi ja osoite

CH Nails Oy
Ollilantie 1, 90440 Kempele
p. +358-50-4153459
asiakaspalvelu@kynsitukku.com

3. Vastuu

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

4. Vakuutuksen kohde

Ladattava ja Kannettava Kynsipora 45000rpm M6/Valkea / 14143

5. Sovellettava unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen.

Direktiivit ja asetukset

EMC, RoHS, FCC

6. Käytetyt yhdenmukaistetut standardit tai tekniset eritelmät

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perustuu alla lueteltuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin tai muihin teknisiin eritelmiin.

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.

7. Lisätietoja ja allekirjoitus

Puolesta allekirjoittanut: CH Nails Oy

Paikka ja aika: Kempele, 05.05.2025

Valtuutettu edustaja: CH Nails Oy

Allekirjoittajan nimi ja tititli: Ari Hahto, Tekninen vastuuhenkilö

CH Nails Oy

CERTIFICATE OF CONFORMITY
EU - Electromagnetic Compatibility (EMC) -
No.: CTB23032027EX-ZS

Applicant : Guangzhou Jinghai Smart Technology Co., Ltd Address : Floor 3, NO.65, Xindun Road, Xundun Village, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou Manufacturer : Guangzhou Jinghai Smart Technology Co., Ltd Address : Floor 3, NO.65, Xindun Road, Xundun Village, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou Product : Nail Drill Trade Mark : / Model(s) : 803, D320, 807, D420, 810, D560, 101, D101, 801, 802, 806, 808, 210, D560, D570, 809, 805, 803PRO, D320PRO Test Report No. : CTB23032027EX Test Standards : EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021	The tests that base on the above designated product Complies with the essential requirements of Directive 2014/53/EU relating to Electrical Equipment designed for use within Electromagnetic Compatibility. The test results apply only to the particular sample tested and the applicative tests carries out. The CE marking as shown below can be affixed on product after manufacturer carries out all stipulation activities integrity of above-mentioned Regulation (Directive) and preparation of necessary technical documentation as well as the conformity declaration. This statement is based on a single evaluation of sample of above-mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production process. Other relevant Regulation (Directive) requirement have to be observed.
--	---

Shenzhen CTB Testing Technology Co., Ltd
Add: 1A2F, Building A, No.26, Xixie Road, Xixie, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
Tel: 40087107263 Email: ctb@ctb-lab.net
Web: www.ctb-lab.net

CERTIFICATE ♦ CERTIFICATE ♦ CERTIFICATE

VERIFICATION OF CONFORMITY
- Electromagnetic Compatibility (EMC) -
No.: CTB23032024EX-ZS

Applicant : Guangzhou Jinghai Smart Technology Co., Ltd Address : Floor 3, NO.65, Xindun Road, Xundun Village, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou Manufacturer : Guangzhou Jinghai Smart Technology Co., Ltd Address : Floor 3, NO.65, Xindun Road, Xundun Village, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou Product : Nail Drill Trade Mark : / Model(s) : 803, D320, 807, D420, 810, D560, 101, D101, 801, 802, 806, 808, 210, D560, D570, 809, 805, 803PRO, D320PRO Test Report No. : CTB23032024EX Test Standards : CFR47, FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4, 2014	Conform to the applicable FCC Rules and Regulations. The method of testing was in accordance to the most accurate measurement standards. Possible, and that all necessary steps have been enforced to assure that all production units of the same equipment will continue to comply with the Federal Communications Commission's requirements. Other relevant Rules have to be observed.
--	--

Shenzhen CTB Testing Technology Co., Ltd
Add: 1A2F, Building A, No.26, Xixie Road, Xixie, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
Tel: 40087107263 Email: ctb@ctb-lab.net
Web: www.ctb-lab.net

VERIFICATION ♦ VERIFICATION ♦ VERIFICATION